



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

Merkmale

- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
- Besonders flache Bauweise
- Startbereit: Batterien inklusive
- **A** Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum $\varnothing \times H$ 96×35 mm
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
- **1** Auch als KERN EMB 500-1BE Black Edition erhältlich
- Tipp: Mit dem optionalen Hilfsset zur Dichtebestimmung KERN YDB-04 auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet, siehe *Internet*

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche
 - A** $\varnothing$ 82 mm, Kunststoff, ableitfähig lackiert
 - B** $\varnothing$ 105 mm, Kunststoff
 - C** $\varnothing$ 150 mm, Kunststoff, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H
 - A** 170×244×54 mm
 - B, C** 170×244×39 mm
- Batterien inklusive, 9 V Block, bzw. 2×1.5 V AA
- Nettogewicht ca. 0,85 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Wägeplatte	Optionen
						Kalibrierschein DAkKS-akkr. KERN
	[Max] g	[d] g	g	g		
KERN						
EMB 100-3	100	0,001	0,001 g	± 0,005	A	963-127
EMB 200-3	200	0,001	0,001 g	± 0,005	A	963-127
EMB 200-2	200	0,01	0,01 g	± 0,02	B	963-127
EMB 600-2	600	0,01	0,01 g	± 0,03	B	963-127
EMB 1000-2	1000	0,01	0,01 g	± 0,05	C	963-127
EMB 2000-2	2000	0,01	0,01 g	± 0,05	C	963-127
EMB 500-1	500	0,1	0,1 g	± 0,2	C	963-127
EMB 500-1BE	500	0,1	0,1 g	± 0,2	C	963-127
EMB 1200-1	1200	0,1	0,1 g	± 0,3	C	963-127
EMB 3000-1	3000	0,1	0,1 g	± 0,3	C	963-127
EMB 6000-1	6000	0,1	0,1 g	± 0,3	C	963-128
EMB 2200-0	2200	1	1 g	± 2	C	963-127
EMB 5.2K1	5200	1	1 g	± 3	C	963-128
EMB 5.2K5*	5200	5	5 g	± 10	C	963-128

1 * NUR SOLANGE VORRAT REICHT