# KERN **EOS 150K50XL**

Hochlastige Paket- und Veterinärplattformwaage mit extra großer Edelstahlwägeplatte



## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Plattformwaage |
| Produktfamilie | EOS |

## Messsystem

| | |
|---|---|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 150 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,05 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,05 kg |
| Linearität | ± 0,1 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Tarierbereich | 150 kg |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 100 kg (M2) |
| Mögliche Justierpunkte | 100 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,15 kg |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Einheiten | kg<br>lb<br>PCS |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 200 g |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 400 g |
| Voreingestellte Einheit | kg |

## Display

| | |
|---|---|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Größe | 115x35 mm |
| Display Segmente | 7 |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Englisch |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 235×114×51 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 950×500 mm |
| Abmessungen Wägefläche | 950×500 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 950×500×58 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Metall, lackiert, mit schwarzer Matte |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Wandhalterung | ✓ |
| Transportrollen | ✓ |
| Auswertegerät Kabellänge | 2,7 m |

## Funktionen

| | |
|---|---|
| Unterflurwägung | Keine |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |
| Hold-Funktion | ✓ |
| IP-Schutz - Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Anzeige | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Plattform | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Lastzelle | kein IP-Schutz |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | off<br>5 min<br>1 min<br>30 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | off<br>5 min<br>1 min<br>30 min |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 4 |

## Energieversorgung

| | |
|---|---|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Netzteil Art | Steckernetzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO<br>AUS<br>UK |

# KERN **EOS 150K50XL**

Hochlastige Paket- und Veterinärplattformwaage mit extra großer Edelstahlwägeplatte

| | |
|---|---|
| | US<br>CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Strombuchse für Netzteil | Hohlstecker, innen Minus, Øaußen 5,5mm, Øinnen 2,5mm, lang 10mm |
| Batterie | 4×1.5 V AA |
| Batterieanschluss | Pad + Feder |
| Batterie Betriebsdauer | 60 h |
| Akku optional | Akku optional |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 5 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 35 °C |

## Zulassung

| | |
|---|---|
| CE Zeichen | ✓ |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-249 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-129 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

## Verpackung & Versand


| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1140×640×80 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 19 kg |
| Bruttogewicht ca. | 20 kg |
| Versandgewicht | 19,5 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761197350 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD




### OPTION

