

KERN EW 220-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 10 mg
(Normal):

Zählaufösung: 220000

Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 12 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 32 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 400 x 320 x 220 mm

Bruttogewicht: 2,940 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1,360 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 182 x 235 x 75 mm

Abmessungen Windschutz (BxTxH): 174 x 144 x 105 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 1 mg

Anwärmzeit: 2 h

Auflösung: 220000

Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:

3 mg

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 200 g (E2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 2 mg

Mindestgewicht (USP): 2 g

Reproduzierbarkeit: 1 mg

Wägebereich [Max]: 220 g

Wägeeinheiten: ct dwt g lb mo oz oz t (HK)
tl (Singap. Malays) tl (Tw)
tol

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,700 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: II

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 1 mg
(Labor):

KERN EW220-3NM



Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	118
Wägeraum (BxTxH):	158 x 130 x 78 mm