

# KERN EW 420-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

**KERN**®



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	4 h
Auflösung:	420000
Außenmittige Belastung bei 1/3 Max:	3 mg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 g (E2); 200 g (E2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 mg
Mindestgewicht (USP):	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Wägebereich [Max]:	420 g
Wägeeinheiten:	ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,700 cm
----------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	II
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen	1 mg
(Labor):	

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 10 mg  
(Normal):

Zählauflösung: 420000

## Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	32 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO
-----------------------------------	---------

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 325 x 220 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	2,948 kg
Lieferzeit:	24 h

Nettogewicht:	1,358 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	182 x 235 x 75 mm
Abmessungen Windschutz (BxTxH):	174 x 144 x 105 mm

# KERN EW 420-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

**KERN**<sup>®</sup>

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Windschutz optional:	ja
Wägefläche (d):	118
Wägeraum (BxTxH):	158 x 130 x 78 mm