

KERN EW4200-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen100 mg
(Normal):

Zählaufösung: 420000

Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 12 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 32 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 320 x 410 x 230 mm

Bruttogewicht: 4,040 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 2,862 kg

Versandart: Paketdienst

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 mg

Anwärmzeit: 4 h

Auflösung: 420000

Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:

30 mg

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 2 kg (E2); 2 kg (E2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 20 mg

Mindestgewicht (USP): 20 g

Reproduzierbarkeit: 10 mg

Wägebereich [Max]: 4,200 kg

Wägeeinheiten: ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK)
tl (Singap. Malays) tl (Tw)
tol

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,700 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: II

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen10 mg
(Labor):

KERN EW4200-2NM



Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	192 x 265 x 87 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	180 x 160 mm