

KERN EW620-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	32 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CHEURO

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 400 x 325 x 220 mm

Bruttogewicht:	2,960 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,365 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	182 x 235 x 75 mm
Abmessungen Windschutz (BxTxH):	174 x 144 x 105 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	4 h
Auflösung:	620000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	3 mg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	500 g (E2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 mg
Mindestgewicht (USP):	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Wägebereich [Max]:	620 g
Wägeeinheiten:	ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,700 cm

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen1 mg (Labor):

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen10 mg (Normal):

Zählaufösung: 620000

KERN EW620-3NM



Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Windschutz optional:	ja
Wägefläche (d):	118
Wägeraum (BxTxH):	158 x 130 x 78 mm