

# KERN FA20.

Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen mit Peak-Hold-Funktion



## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 315 x 170 x 60 mm

Bruttogewicht: 1,200 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 600 g

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen (BxTxH): 232 x 60 x 51 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 232 x 60 x 51 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,100 N

Messbereich [Max]: 20 N

Präzision (von [Max]): 1 %

Überlastschutz (von [Max]): 150 %

## Funktionen

Peak-Funktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

## Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein: 961-361

ISO-Kalibrierschein (Druckkraft): 961-261O

ISO-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft): 961-361O

ISO-Kalibrierschein (Zugkraft): 961-161O

## Kategorie

Kategorie: Kraftmessgeräte

Marke: Sauter

Produktgruppe: Mechanisches Kraftmessgerät