

KERN FA500G

Grabsteintester

KERN[®]



Bruttogewicht: 2,200 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1,800 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 232 x 60 x 51 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 232 x 280 x 51 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 2,500 N

Messbereich [Max]: 500 N

Präzision (von [Max]): 1 %

Überlastschutz (von [Max]): 150 %

Funktionen

Peak-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein: 961-361

ISO-Kalibrierschein (Druckkraft): 961-2610

ISO-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft): 961-3610

ISO-Kalibrierschein (Zugkraft): 961-1610

Kategorie

Kategorie: Kraftmessgeräte

Marke: Sauter

Produktgruppe: Mechanisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 315 x 170 x 60 mm