

KERN FCB-A01

Akkubetrieb intern (EU)

KERN

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Akku

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Batterie-/Akkuart	NiMH
Batterieanschluss	Steckklemmen
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	10 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	10 h
Akku Ladezeit	10 h
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	92×70×68 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,24 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761085268
-----------------	---------------