



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Allround-Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, optional auch mit Eichung

- Merkmale**
- 1 Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, pharmazeutischen Industrie und chemischen Industrie
 - Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
 - 2 Geeignet für den rauen Industrieinsatz
 - 3 Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
 - Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)

- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

- Technische Daten**
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
 - Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 233×193 mm
 - Gesamtabmessungen B×T×H 243×300×127 mm
 - Akkubetrieb intern, im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
 - Nettogewicht ca. 4,0 kg
 - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

STANDARD

OPTION

FACTORY

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Optionen	
					Eichung	Kalibrierschein
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g		DAkkS-akkr. KERN
FFN 1K-4N	1,5	0,2	-	-	-	963-127
FFN 3K0.5IPN	3	0,5	-	-	-	963-127
FFN 6K1IPN	6	1	-	-	-	963-128
FFN 15K2IPN	15	2	-	-	-	963-128
FFN 25K5IPN	25	5	-	-	-	963-128
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.						
FFN 1K-4NM	1,5	0,5	0,5	10	965-227	963-127
FFN 3K1IPM	3	1	1	20	965-227	963-127
FFN 6K2IPM	6	2	2	40	965-228	963-128
FFN 15K5IPM	15	5	5	100	965-228	963-128
FFN 25K10IPM	25	10	10	200	965-228	963-128