

KERN FH20.

Universelles digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen mit RS-232 Schnittstelle



Messsystem

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ablesbarkeit [d]: | 0,010 N |
| Messbereich [Max]: | 20 N |
| Messfrequenz: | 2000 Hz |
| Präzision (von [Max]): | 0,005 |
| Überlastschutz (von [Max]): | 150 % |

Anzeige

| | |
|----------------------|------|
| Display Ziffernhöhe: | 1 cm |
|----------------------|------|

Funktionen

| | |
|-----------------------|----|
| Data-Hold-Funktion: | ja |
| Durchschnittsbildung: | ja |
| Grenzwertfunktion: | ja |
| Peak-Funktion: | ja |
| Statistikfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 12 h |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V |

| | |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO |
|-----------------------------------|---------|

Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein (Druckkraft): | 963-261 |
| DAkKS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft): | 963-361 |
| DAkKS-Kalibrierschein (Zugkraft): | 963-161 |
| ISO-Kalibrierschein: | 961-361 |
| ISO-Kalibrierschein (Druckkraft): | 961-261 |
| ISO-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft): | 961-361 |
| ISO-Kalibrierschein (Zugkraft): | 961-161 |

Kategorie

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Kategorie: | Kraftmessgeräte |
| Marke: | Sauter |
| Produktgruppe: | Elektronisches Kraftmessgerät |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 312 x 170 x 60 mm |
| Bruttogewicht: | 1,250 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 700 g |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | 3496 |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|----------------------------------------------|------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 230 x 66 x 36 mm |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 230 x 66 x 36 mm |