

KERN FK25.

Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein (Druckkraft):	963-2610
DAkkS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	963-3610
DAkkS-Kalibrierschein (Zugkraft):	963-1610
ISO-Kalibrierschein:	961-361
ISO-Kalibrierschein (Druckkraft):	961-2610
ISO-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	961-3610
ISO-Kalibrierschein (Zugkraft):	961-1610

Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	248 x 230 x 82 mm
Bruttogewicht:	985 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	599 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	132 x 84 x 35 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,010 N
Messbereich [Max]:	25 N
Messfrequenz:	1000 Hz
Präzision (von [Max]):	0,005
Überlastschutz (von [Max]):	200 %

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
----------------------	----------

Funktionen

Anzeige drehbar:	ja
Data-Hold-Funktion:	ja
Peak-Funktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 V - 240 V
-------------------	---------------

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------