



Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Robustes digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen

Merkmale

- Umkehrbares Display:
Automatische Richtungserkennung
- Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches
Gehäusedesign
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzen-
werts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren“)
bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen
Messanzeige
- Wählbare Einheiten: N, lbf, kg, ozf
- Auto-Power-Off
- **1** Standardaufsätze: wie abgebildet,
Verlängerungsstange: 90 mm
- Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 5 kN

Technische Daten

- Messgenauigkeit: 0,5 % von [Max]
- Überlastschutz: 200 % von [Max]
- Gesamtabmessungen B×T×H 195×83×35 mm
- Gewinde: M8
- Startbereit: Batterien inklusive, 6×1.5 V AA
- Nettogewicht ca. 0,75 kg



Modell	Messbereich	Ablesbarkeit	Option Werkskalibrierschein		
			Zugkraft	Druckkraft	Zug-/Druckkraft
SAUTER	[Max] N	[d] N	KERN	KERN	KERN
FK 10	10	0,005	961-1610	961-2610	961-3610
FK 25	25	0,01	961-1610	961-2610	961-3610
FK 50	50	0,02	961-1610	961-2610	961-3610
FK 100	100	0,05	961-1610	961-2610	961-3610
FK 250	250	0,1	961-1610	961-2610	961-3610
FK 500	500	0,2	961-1610	961-2610	961-3610
FK 1K	1000	0,5	961-1620	961-2620	961-3620

1 NUR SOLANGE VORRAT REICHT
Weitere Kalibrieroptionen auf Anfrage