

KERN FL500

Premium-Kraftmessinstrument mit grafikunterstütztem Display



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,200 N
Messbereich [Max]:	500 N
Messfrequenz:	1000 Hz
Präzision (von [Max]):	0,002
Überlastschutz (von [Max]):	120 %

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	8,500 mm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Grenzwertfunktion:	ja
Peak-Funktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	10 h
Akkuladezeit:	8 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO
-----------------------------------	---------

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-161
DAkKS-Kalibrierschein (Druckkraft):	963-261
DAkKS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	963-361
DAkKS-Kalibrierschein (Zugkraft):	963-161
ISO-Kalibrierschein:	961-361
ISO-Kalibrierschein (Druckkraft):	961-261
ISO-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	961-361
ISO-Kalibrierschein (Zugkraft):	961-161

Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	345 x 295 x 87 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	1,386 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	515 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	175 x 75 x 30 mm
Gehäusematerial:	Metall lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	175 x 75 x 30 mm