

KERN FOB 500-1S

Preiswerte Edelstahlwaage in kompakter Bauform



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	220 x 190 x 75 mm
Bruttogewicht:	839 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	675 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	175 x 155 x 40 mm
Gehäusematerial:	Edelstahl
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	125 x 155 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	5000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	300 mg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	500 g (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Tarierbereich:	500 g
Wägebereich [Max]:	500 g
Wägeeinheiten:	dwt g lb oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2 cm
----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern