

# KERN FOB5K1S

Preiswerte Edelstahlwaage in kompakter Bauform



## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	190 x 212 x 75 mm
Bruttogewicht:	843,300 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	678,200 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	175 x 150 x 40 mm
Gehäusematerial:	Edelstahl
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	125 x 155 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	5000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	3 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 g
Tarierbereich:	5 kg
Wägebereich [Max]:	5 kg
Wägeeinheiten:	dwt g lb oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2 cm
----------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------