

KERN GAB15K2DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen5 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional - intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 40 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 90 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 110 V - 230 V AC

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 445 x 375 x 205 mm

Bruttogewicht: 4,420 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3 kg

Versandart: Paketdienst

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 2 g | 5 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:

Einschwingzeit: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 15 kg (F2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 2 g | 5 g

Reproduzierbarkeit: 2 g | 5 g

Tarierbereich: 14,995 kg

Wägebereich [Max]: 6 kg | 15 kg

Wägeeinheiten: g kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,400 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 2 g | 5 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 40 g

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen500 mg
(Labor):

KERN GAB15K2DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Bauform

Abmessungen Anzeigegerät
(BxTxH): 320 x 350 x 125 mm

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 320 x 330 x 125 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett
montiert (BxTxH): 320 x 350 x 125 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl