

KERN HK-D.

Premium-Durometer für Härteprüfungen



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 368 x 220 x 87 mm

Bruttogewicht: 1,540 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 450 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 132 x 82 x 31 mm

Messsystem

Ablesbarkeit:	1
Messbereich (Max):	960
Messbereich (Min):	170
Präzision (von [Max]):	1 %
Standardsensor:	D
Wägeeinheiten:	HB HL HRB HRC HV

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,100 cm
----------------------	----------

Funktionen

Automatische Sensorerkennung:	ja
Durchschnittsbildung:	ja
Testet in alle Prüfrichtungen (360°):	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	200 h
-------------------------	-------

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein:	961-131
----------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Härteprüfgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Elektronisches Leeb-Härteprüfgerät