

KERN IFS100K-3

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g 2 g
Anwärmzeit:	2 h 2 h
Auflösung:	75 75.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g 20 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	150 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	6 g 10 g
Reproduzierbarkeit:	1 g 2 g
Tarierbereich:	-150000000 mg
Wägebereich [Max]:	75 kg 150 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,600 cm
Display Ziffernhöhe:	1,300 cm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	2,500 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	25 g
Zählauflösung:	60000

Funktionen

Peak-Funktion:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	550 x 935 x 225 mm
Bruttogewicht:	14,620 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	11,960 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	500 x 400 x 137 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	810 x 500 x 820 mm

KERN IFS100K-3



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte

Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	500 x 400 mm