

KERN MBC15K2DM

Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung



Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 2 g 5 g |
| Anwärmzeit: | 10 min 10 min |
| Auflösung: | 3 3.000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 2 g |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 15 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 2 g 5 g |
| Reproduzierbarkeit: | 2 g 5 g |
| Tarierbereich: | 6 kg 14,995 kg |
| Wägebereich [Max]: | 6 kg 15 kg |
| Wä geeinheiten: | kg |
| Wä gesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,500 cm |
|----------------------|----------|

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Eichklasse: | III |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 2 g 5 g |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 40 g 100 g |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

Funktionen

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| Data-Hold-Funktion: | ja |
| Erschütterungsfreies Wä gen (Tierwä geprogramm): | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 20 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 40 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Batterie-Betriebsdauer: | 20 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |

| | |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK |
|-----------------------------------|------------|

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|----------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Eichung: | 965-128. |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|-----------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Babywaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 480 x 654 x 177 mm |
| Bruttogewicht: | 5,910 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 4,405 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 200 x 55 x 127 mm |
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 320 x 410 x 70 mm |
| Abmessungen Wä geplatte (BxTxH): | 600 x 276 x 55 mm |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 600 x 407 x 120 mm |

KERN MBC15K2DM

Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung



| | |
|--------------------------|--------------|
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Kunststoff |
| Wägefläche (BxT): | 600 x 276 mm |