KERN **MBC-A01**

Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 10 cm – 80 cm, Teilung 1 mm



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Größenmessstab

Messsystem

Messbereich Größenmesser	10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Messbereich Länge [Min]	10 cm
Linearität	±
Einheiten	inch inch/ft cm
Messbereich Länge [Max]	80 cm
Toleranz Größenmesser	5 mm
Teilung	1 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	900×300×180 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	900×465×180 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Mess-Ausrichtung	horizontal

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
Zulassung nach 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×890×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	4,5 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761133624
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY

CE
0297