KERN **MBC-A02**

Tragetasche für den mobilen Einsatz



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Waage

Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	640×470×120 mm
Material	50% Polyester, 50% PVC

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×380×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	1 kg

Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761133631
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY