KERN **MSC 100**

Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Größenmessstab
Produktfamilie	MSC

Messsystem	
Messbereich Größenmesser	7,5-100cm
Messbereich Länge [Min]	7,5 cm
Einheiten	inch/ft cm
Messbereich Länge [Max]	100 cm
Toleranz Größenmesser	5 mm
Teilung	1 mm

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	1020×290×50 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	1040×290×55 mm

Umgebungsbedingungen	
Verwendungstemperatur [Min]	10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung	
CE Zeichen	✓
Zulassung nach 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1085×70×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,919 kg

Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761194717
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY

CE
0297