

# KERN PBJ620-3M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wägesystem und Eichzulassung [M]



Zählauflösung: 620000

## Funktionen

Dichtebestimmungsfunktion:	ja
Dosierfunktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Peak-Funktion:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Stand-by-Funktion:	ja
Uhrzeit-Anzeige:	ja
Unterflurwägung:	Haken
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127  
Eichung: 965-201

## Kategorie

Kategorie: Waagen  
Marke: KERN  
Produktgruppe: Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 370 x 585 x 270 mm  
Bruttogewicht: 5,815 kg  
Lieferzeit: 24 h  
Nettogewicht: 3,558 kg  
Versandart: Paketdienst

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	4 h
Auflösung:	620000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	5 mg
Einschwingzeit:	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 g (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität:	2 mg
Mindestgewicht (USP):	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Wägebereich [Max]:	620 g
Wägeeinheiten:	% ct g kg PCS

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,400 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	I
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	10 mg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	100 mg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 1 mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 10 mg (Normal):

# KERN PBJ620-3M



Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wägesystem und Eichzulassung [M]

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 210 x 290 x 65 mm

Abmessungen Windschutz (BxTxH): 202 x 228 x 103 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 108 x 105 x 5 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 108 x 105 mm

Wägeraum (BxTxH): 180 x 193 x 87 mm