

KERN PCD2500-2

Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Auswertegerät für maximale Flexibilität



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	250000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	50 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	2 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	50 mg
Mindestgewicht (USP):	40 g
Reproduzierbarkeit:	20 mg
Tarierbereich:	2,500 kg
Wägebereich [Max]:	2,500 kg
Wägeeinheiten:	ct dwt ffa g gn mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tol
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,100 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	20 mg
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	200 mg
Zählaufösung:	125000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Peak-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	24 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	246 x 357 x 160 mm
Bruttogewicht:	2,360 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,700 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	140 x 75 x 46 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	165 x 280 x 75 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	161 x 161 x 7 mm

KERN PCD2500-2

Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Auswertegerät für maximale Flexibilität



Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	165 x 280 x 75 mm
Kabellänge Anzeigerät:	1,200 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	25 cm
Wägefläche (BxT):	160 x 160 mm