

KERN PFB 3000-2



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
-------------------	------------------------

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	260 x 340 x 245 mm
Bruttogewicht:	2,390 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,680 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	200 x 257 x 87 mm
Abmessungen Windschutz (BxTxH):	167 x 154 x 80 mm

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	200 x 257 x 152 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	120
Wägeraum (BxTxH):	158 x 143 x 64 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	300000
Außer mittige Belastung bei 1/3 Max:	50 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	3 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	30 mg
Mindestgewicht (USP):	40 g
Reproduzierbarkeit:	20 mg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	bat ct dot dwt g lb mo N oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor):	20 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal):	200 mg
Zählaufösung:	150000

Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja