

# KERN SFB50K5HIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	10 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	700 x 420 x 225 mm
Bruttogewicht:	9,600 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	300 x 240 x 100 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	10000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	5 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	50 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	5 g
Reproduzierbarkeit:	5 g
Wägebereich [Max]:	50 kg
Wä geeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

# KERN SFB 50K5HIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	300 x 400 x 390 mm
Kabellänge Anzeigerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	20 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	300 x 240 mm