

KERN SFB 60K20HIPM

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	20 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	20 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	60 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 g
Reproduzierbarkeit:	20 g
Tarierbereich:	-60000000 mg
Wägebereich [Max]:	60 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	20 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	400 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CHEURO UK
-----------------------------------	-----------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	420 x 700 x 220 mm
---------------------------------	--------------------

KERN SFB 60K20HIPM



Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]

Bruttogewicht:	9,700 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	8,250 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
-----------------------------------	-------------------

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	300 x 240 x 100 mm
---------------------------------	--------------------

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	300 x 400 x 590 mm

Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
--------------------------	-----

Libelle:	ja
----------	----

Material der Wägeplatte:	Edelstahl
--------------------------	-----------

Stativhöhe:	20 cm
-------------	-------

Wandhalterung:	ja
----------------	----

Wägefläche (BxT):	240 x 300 mm
-------------------	--------------