

KERN TCB 200-1

Jetzt geht's rund - Wiegen im Taschenformat

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2000
Außenmittige Belastung bei 1/3	200 mg
Max:	
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	100 g (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Wägebereich [Max]:	200 g
Wägeeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	9 mm
----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	10 h
-------------------------	------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Taschenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	96 x 120 x 21 mm
Bruttogewicht:	105,600 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	50,400 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (d):	80