



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, optional mit Eichung

Merkmale

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- 1 Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
- 2 Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Kompakte Abmessungen
- 3 Innovatives Wiegen mit Toleranzbereich: Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren

- Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 263×203 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 286×316×126,5 mm
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

STANDARD

OPTION

FACTORY

| Modell                                                                                                                                                                                                                                                | Wägebereich | Ablesbarkeit | Eichwert | Mindestlast | Optionen |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |          |             | Eichung  | Kalibrierschein     |
| KERN                                                                                                                                                                                                                                                  | [Max]<br>kg | [d]<br>g     | [e]<br>g | [Min]<br>g  |          | DAkKS-akkr.<br>KERN |
| WTB 1K-4N                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5         | 0,2          | -        | -           | -        | 963-127             |
| WTB 3K-4N                                                                                                                                                                                                                                             | 3           | 0,5          | -        | -           | -        | 963-127             |
| WTB 6K-3N                                                                                                                                                                                                                                             | 6           | 1            | -        | -           | -        | 963-128             |
| WTB 10K-3N                                                                                                                                                                                                                                            | 15          | 2            | -        | -           | -        | 963-128             |
| WTB 30K-3N                                                                                                                                                                                                                                            | 30          | 5            | -        | -           | -        | 963-128             |
| Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes. |             |              |          |             |          |                     |
| WTB 1K-4NM                                                                                                                                                                                                                                            | 1,5         | 0,5          | 0,5      | 10          | 965-227  | 963-127             |
| WTB 3K-3NM                                                                                                                                                                                                                                            | 3           | 1            | 1        | 20          | 965-227  | 963-127             |
| WTB 6K-3NM                                                                                                                                                                                                                                            | 6           | 2            | 2        | 40          | 965-228  | 963-128             |
| WTB 10K-3NM                                                                                                                                                                                                                                           | 15          | 5            | 5        | 100         | 965-228  | 963-128             |
| WTB 30K-2NM                                                                                                                                                                                                                                           | 30          | 10           | 10       | 200         | 965-228  | 963-128             |

1 NUR SOLANGE VORRAT REICHT