

KERN WTB1K-4N

Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display



Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	340 x 400 x 200 mm
Bruttogewicht:	3,852 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,060 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	285 x 315 x 128 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	260 x 200 x 16,2 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	285 x 315 x 128 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	260 x 200 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 mg
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	7500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 g
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	1,500 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	400 mg
Reproduzierbarkeit:	200 mg
Tarierbereich:	-1500000 mg
Wägebereich [Max]:	1,500 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
Zusatzdisplay möglich:	ja

Funktionen

Kapazitätsanzeige:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C