
HNS S/E 11 W 2G7

PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	11,00 W
Nennspannung	75,0 V
Brennspannung	75 V
Konstruktionsspannung	75,00 V
Nennstrom	0,15 A
Lampenstrom	0,15 A

Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	3,6 W
-------------------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28,0 mm
Länge	212,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	2G7
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	≤180
---------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321384935	OSRHNSSE11OFR	-	4933185	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321384935	HNS S/E 11 W 2G7	Faltschachtel 1	239 mm x 23 mm x 41 mm	0.23 dm ³	48.00 g
4008321384942	HNS S/E 11 W 2G7	Versandschachtel 10	251 mm x 81 mm x 126 mm	2.56 dm ³	511.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.