



# Einhell

## GCH 2000 Glaskonvektor

Art.-Nr. 23.386.60

Der Glaskonvektor ist die ideale Lösung für eine energieeffiziente Übergangsheizung und Vollheizung für kleinere bis mittlere Räume. Er besticht durch ein besonders flaches, modernes Design und der intuitiven Touchscreen Bedienung. An den Heizelementen strömt geräuschlos erwärmte Luft nach oben und verteilt sich gleichmäßig im ganzen Raum. Der Glaskonvektor eignet sich als Stand- und Wandgerät.

### Ausstattung

- Frontfläche aus kratzunempfindlichem Glas (1)
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (2)
- Touchscreen Bedienung (3)
- 2 Standfüße (4)
- X-Shape Heizelement für schnelles Aufheizen
- 2 Heizstufen (1.000 W / 2.000 W)
- Thermostat im Bereich von +15°C bis +50°C einstellbar
- Zeitschalter mit 1 – 23 Stunden Ausschaltfunktion
- Überhitzungsschutz
- Wandmontage möglich
- Fernbedienung



### Technische Daten

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ■ Netzspannung:                               | 230 V ~ 50 Hz   |
| ■ Heizleistung:                               | 2.000 Watt      |
| ■ Schutzart:                                  | IP X0           |
| ■ Gerätemaße inklusive Standfüße (LxTxH) ca.: | 86 x 23 x 53 cm |
| ■ Gerätemaße exklusive Standfüße (LxTxH) ca.: | 86 x 10 x 47 cm |
| ■ Produktgewicht:                             | 9,8 kg          |

### Logistische Daten

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ■ Gewicht netto:   | 10,2 kg            |
| ■ Gewicht brutto:  | 11,5 kg            |
| ■ Verpackungsmaße: | 895 x 135 x 530 mm |
| ■ EAN-Code:        | 4006825 591057     |
| ■ VE:              | 1 Stück            |

