



Jahre Garantie*

ANSMANN Powerline 8

Tisch-Ladegerät für 1-8 Micro AAA / Mignon AA Akkus, Entladefunktion

Features

- Intelligentes Ladegerät mit Entladefunktion inkl. USB Ladebuchse
- Für 1-8 Mignon/Micro Akkus (NiMH/NiCd)
- Entladung der Akkus vor dem Laden möglich
- Einzelschachtüberwachung
- Anzeige des Akku-Status durch mehrfarbige LED pro Ladeschacht
- Mehrfacher Überladeschutz pro Akku
- Automatische Abschaltung (-dU) & Impulserhaltungsladung
- Akku-Defekt- & Alkaline-Erkennung
- Verpolschutz
- Eingangsspannung: 100V-240V AC / 50-60Hz (weltweit einsetzbar)
- Ladezeit für Mignon AA 1000mAh: 2,4h
- Ladestrom: 500mA / Entladestrom: 200mA
- USB-Ladebuchse: 5V / 1000mA



Artikelnummer: 1001-0006
Lieferumfang: Powerline 8, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044055900
Verpackungseinheit: 4 (240 × 195 × 285 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	100 - 240V AC
Weltweit einsetzbar	Ja
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid
Ladbare Zellen	Micro AAA / Mignon AA / USB
Ladestrom AAA	500 mA (1-8)
Ladestrom AA	500 mA (1-8)
Ladestrom USB	1000 mA (1)
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Sicherheitstimer	Ja
Einzel-schachtüberwachung	Ja
Überladeschutz	Ja
Entladefunktion	Ja
Akku-Defekterkennung	Ja
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister