

> **Racer 60** mit M6 Gewinde



Racer 60 M6

CB-Mobilfunkantennenstrahler für LKW

Technische Daten:

- Typ: $\frac{1}{2}$ Lambda
- Frequenzbereich: 26.5...27.4 MHz
- Kanäle: 90
- Max. Leistung: 40 W
- Mobilantenne mit Fußpunktspule
- Impedanz 50 Ohm
- Material: Edelstahlstrahler
- Polarisation Vertikal
- SWR bei Resonanz besser als 1.2
- 40 Watt (kurzzeitig) / 16 Watt PEP (Dauer)
- Länge: 65 cm
- Bohrung: M6 Gewinde
- SWR: einstellbar
- inkl. Einstellschrauben

Art-Nr. 67142