

## Anschlussverteiler - PSM PTK - 2760623

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und zwei 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918064327

### Technische Daten

#### Maße

Breite	56 mm
Höhe	89,6 mm
Länge	48 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

#### Allgemein

Nennspannung $U_N$	60 V AC/DC
Nennstrom $I_N$	1 A
Bussystem	RS-485
Schirmung	D-SUB-Rahmen bzw. Schirmschelle
Prüfspannung	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff)
Material Gehäuse	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Pinbelegung	alle 1:1

#### Anschlussdaten

Anschluss	ankommend
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-9-Stecker
Anschluss	weiterführend
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-9-Buchse

# Anschlussverteiler - PSM PTK - 2760623

## Technische Daten

### Anschlussdaten

<b>Anschluss</b>	abzweigend
<b>Polzahl</b>	9
<b>Anschlussart</b>	D-SUB-9-Buchse
<b>Anschluss</b>	abzweigend
<b>Anschlussart</b>	1x Leiterplattenklemme 11-polig
<b>Leiterquerschnitt flexibel min</b>	0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel max</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr min</b>	0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr max</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil min</b>	26
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil max</b>	16
<b>Anzugsdrehmoment</b>	0,4 Nm

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27230207
<b>eCl@ss 4.1</b>	27230207
<b>eCl@ss 5.0</b>	27230207
<b>eCl@ss 5.1</b>	27230207
<b>eCl@ss 6.0</b>	27230207
<b>eCl@ss 7.0</b>	27230207
<b>eCl@ss 8.0</b>	27230207

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001423
<b>ETIM 3.0</b>	EC001423
<b>ETIM 4.0</b>	EC001423
<b>ETIM 5.0</b>	EC001423

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211506
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121008
<b>UNSPSC 11</b>	39121008
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121008
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121008

## Approbationen

---


UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

---

### Approbationsdetails


## Anschlussverteiler - PSM PTK - 2760623

### Approbationen

UL Recognized 

cUL Recognized 

GOST 

cULus Recognized  US

### Zeichnungen

# Anschlussverteiler - PSM PTK - 2760623

Schaltplan

