

LWL-Patchkabel - FL MM PATCH 2,0 LC-SC - 2989268

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 μm , Stecker: LC / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356354776

Technische Daten

Kabeltyp

Kabeltyp	Glasfaser Multimode
Kabel, Dämpfung	2,5 dB/km (bei 850 nm), 0,7 dB/km (bei 1300 nm)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Verlegung)	-5 °C ... 50 °C
Ölbeständigkeit	keine Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen

Außenmantel

Außenmantel, Material	FRNC
Außenmantel, Farbe	orange
Außenmantel, Zugentlastungselemente	nichtmetallisch, Aramidgarne
Außendurchmesser max.	5,7 mm

Einzelader

Einzeladern pro Modul	2
Einzelader, Durchmesser	2,8 mm

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius kurz/dauernd	30 mm
Biegeradius dauernd	60 mm
Querdruck dauernd	60 N/cm
Zugfestigkeit kurz/dauernd	600 N

Allgemein

Kabelgewicht	15,8 kg/km
--------------	------------

LWL-Patchkabel - FL MM PATCH 2,0 LC-SC - 2989268

Technische Daten

Brandverhalten

Flammwidrigkeit	nach DIN 60332-1-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-3-22 (Cat. A)
Rauchgasdichte	nach IEC 61034
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-2
Brandverhalten	Keine korrosiven und toxischen Brandgase
Brandverhalten	0,36 MJ/m

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061003
eCl@ss 4.1	27061003
eCl@ss 5.0	27061003
eCl@ss 5.1	27061003
eCl@ss 6.0	27259207
eCl@ss 7.0	27259207
eCl@ss 8.0	19170190

ETIM

ETIM 2.0	EC001263
ETIM 3.0	EC001263
ETIM 4.0	EC001263
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

Zubehör

Adapter

PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429



LWL-Patchkabel - FL MM PATCH 2,0 LC-SC - 2989268

Zubehör

FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 2700312



FL COUPLER SC-DUPLEX - 2901788



LWL-Steckverbinder (geräteseitig)

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978



Datenkabel Meterware

PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322



PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432



Datenkabel konfektioniert

LWL-Patchkabel - FL MM PATCH 2,0 LC-SC - 2989268

Zubehör

FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - 2901558



FOC-GDM-RUGGED-1016/... - 1402193



FOC-GDO-1017/IP20/... - 2901559



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>