

D-SUB-Druckmutter - VS-M16 (3-6) - 1688450

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Tüllengehäuse VS-09-..., Leitungsdurchmesser von 3 mm ... 6 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918818371

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 6 mm
Farbe	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 80 °C
Schutzart	IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	Neopren
Material Dichtung	Neopren

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
----------	----------

D-SUB-Druckmutter - VS-M16 (3-6) - 1688450

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC002355

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Zeichnungen

Maßzeichnung

D-SUB Hutmutter

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>