

Kabel - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 2314383

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung).
Kabellänge: 15,0 m

Abbildung zeigt das Produkt FLK
50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Produkteigenschaften

- Umspritzte Steckverbinder
- Seitlicher Kabelabgang von der I/O-Baugruppe
- Verschraubbar
- KS-/AKB-kompatible Steckverbinder zur Modulseite

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356102032

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	30 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	500 mA (bis 55 °C Umgebungstemperatur)
Leiterwiderstand max.	0,16 Ω /m
Kabellänge	15 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ²
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinkt
Außendurchmesser	11 mm
Schirmung	Nein
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	grau RAL 7035

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
Ölbeständigkeit	DIN VDE 0472 T.803, Prüftart B

Kabel - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 2314383

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Benzinfestigkeit	gegen gelegentliche Spritzer
-------------------------	------------------------------

Steckverbinder Modulseite

Polzahl	40
Steckverbinder	IDC / FLK - Buchsenleiste (2,54 mm)
Anzahl der Stecker	1

Steckverbinder Steuerungsseite

Polzahl	40
Steckverbinder	IDC / FLK - Buchsenleiste (2,54 mm)
Anzahl der Stecker	1

Unterstützte Steuerung

Steuerung	YOKOGAWA CENTUM CS3000R3
- passende I/O-Karte	AAI543
- passende I/O-Karte	AAI141
- passende I/O-Karte	AAI143
- passende I/O-Karte	AAI835
- passende I/O-Karte	AAI841
- passende I/O-Karte	AAI135
- passende I/O-Karte	AAR181
- passende I/O-Karte	AAT141
- passende I/O-Karte	AAV141
- passende I/O-Karte	AAV142
- passende I/O-Karte	AAB841
- passende I/O-Karte	AAV542
Steuerung	YOKOGAWA STARDOM
- passende I/O-Karte	NFAI543
- passende I/O-Karte	NFAI141
- passende I/O-Karte	NFAI143
- passende I/O-Karte	NFAI835
- passende I/O-Karte	NFAI841
- passende I/O-Karte	NFAI135
- passende I/O-Karte	NFAV141
- passende I/O-Karte	NFAV142
- passende I/O-Karte	NFAB841
- passende I/O-Karte	NFAV542

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306

Kabel - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 2314383

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>