

Übergabemodul - UMK- EC38/38-XOL - 2976284

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, für ELCO-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, mit Stiftleiste 8016 links, Polzahl 38



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918089313

Technische Daten

Maße

Breite	101,5 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	58,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Nennspannung U_N	25 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2 A
Summenstrom aller Zweige maximal	76 A
Polzahl	38
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsisolationsspannung	85 V

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
---------------------	----------------

Übergabemodul - UMK- EC38/38-XOL - 2976284

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 1

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	ELCO-Anschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	ELCO-Steckverbinder
Polzahl	38

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Übergabemodul - UMK- EC38/38-XOL - 2976284

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zeichnungen

Maßzeichnung

