RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - 1403366

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Push-Pull EMV Steckverbinder

Push-Pull Steckverbinder (Variante 14), Metall-EMV, mit RJ45-QUICKON Steckverbindereinsatz 4-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356708319

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Normen/Bestimmungen	IEC PAS 61076-3-117
Polzahl	4
Steckgesicht	RJ45 8(4)
Verriegelungsart	Push-Pull
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	IDC-Schnellanschluss
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 22 (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 22 (flexibel)
Kabeldurchmesser max.	5 mm ... 8 mm
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 8 mm
Kabelabgang	gerade
Farbe	silber

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Schutzart	IP65/IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	Kupferlegierung

RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - 1403366

Technische Daten

Materialangaben

Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material O-Ring	NBR
Material Kabeldichtung	TPE
Material Gehäuse-Zwischendichtung	NBR

Elektrische Kennwerte

Polzahl	4
Nennspannung U_N	50 V
Nennstrom I_N	1,75 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	1,75 A
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27189239
eCl@ss 5.1	27189239
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27144001

ETIM

ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - 1403366


Zubehör

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Zeichnungen

Maßzeichnung



Push-Pull EMV RJ45-Steckverbinder IP65/67

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com