

Übergabemodul - UM 45-FLK16 - 2962560

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 16

Abbildung zeigt eine 34-polige Variante



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918087234

Technische Daten

Maße

Breite	64 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	50 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	25 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	16
Prüfspannung Eingang/Ausgang	500 V AC
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 110
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
---------------------	----------------

Übergabemodul - UM 45-FLK16 - 2962560

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 1

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

Übergabemodul - UM 45-FLK16 - 2962560

Approbationen

UL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	

GOST

cULus Recognized

Zubehör

Systemkabel

FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299291



FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299301



Übergabemodul - UM 45-FLK16 - 2962560

Zubehör

FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299314



FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299327



FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299330



FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299343



FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299369



FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299372



Übergabemodul - UM 45-FLK16 - 2962560

Zubehör

FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Zeichnungen

Schaltplan

