

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 3,5 m

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918057510

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	< 50 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A
Leiterwiderstand max.	0,16 Ω /m
Kabellänge	3,5 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ²
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinkt
Außendurchmesser	10,3 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schirmung	Nein
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	grau RAL 7035

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
Ölbeständigkeit	DIN VDE 0472 T.803, Prüffart B
Benzinfestigkeit	gegen gelegentliche Spritzer

Steckverbinder Modulseite

Polzahl	50
Steckverbinder	IDC / FLK - Buchsenleiste (2,54 mm)
Anzahl der Stecker	1

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120

Technische Daten

Steckverbinder Steuerungsseite

Polzahl	50
Steckverbinder	IDC / FLK - Buchsenleiste (2,54 mm)
Anzahl der Stecker	1

Unterstützte Steuerung

Steuerung	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- passende I/O-Karte	CPU 313C
- passende I/O-Karte	CPU 313C-2DP
- passende I/O-Karte	CPU 313C-2PtP
- passende I/O-Karte	CPU 314C-2DP
- passende I/O-Karte	CPU 314C-2PtP
- passende I/O-Karte	6ES7 321-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 322-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 322-8BH01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 323-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 326-1BK02-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 326-1RF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 326-2BF01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 326-2BF10-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-1KF01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7NF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7NF10-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7PF01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 331-7PF11-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 332-5HF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 350-2AH01-0AE0
- passende I/O-Karte	6ES7 357-4AH01-0AE0
Steuerung	SIEMENS S7-400
- passende I/O-Karte	6ES7 421-1BL01-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 421-7BH01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 421-7DH00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 422-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 422-7BL00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-0HH0-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-1KF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-1KF10-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-1KF20-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-7KF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-7KF10-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-7QH00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 432-1HF00-0AB0
Steuerung	Schneider Electric MODICON TSX QUANTUM

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120

Technische Daten

Unterstützte Steuerung

- passende I/O-Karte	DDI 353
- passende I/O-Karte	DDI 841
- passende I/O-Karte	DDI 853
- passende I/O-Karte	DAI 340
- passende I/O-Karte	DAI 353
- passende I/O-Karte	DAI 440
- passende I/O-Karte	DAI 453
- passende I/O-Karte	DDO 353
- passende I/O-Karte	DDM 390
- passende I/O-Karte	ACI 030
- passende I/O-Karte	ACI 040
- passende I/O-Karte	ATI 030
- passende I/O-Karte	ARI 030
- passende I/O-Karte	AVI 030
- passende I/O-Karte	ACO 020
- passende I/O-Karte	ACO 130
- passende I/O-Karte	AVO 020
- passende I/O-Karte	EHC 105
- passende I/O-Karte	EHC 202
Steuerung	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- passende I/O-Karte	1756-IA16I
- passende I/O-Karte	1756-IB16D
- passende I/O-Karte	1756-IB16I
- passende I/O-Karte	1756-IB32
- passende I/O-Karte	1756-IH16I
- passende I/O-Karte	1756-OB32
- passende I/O-Karte	1756-IF8
- passende I/O-Karte	1756-IF16
- passende I/O-Karte	1756-HSC
- passende I/O-Karte	1756-M02AE
Steuerung	ALLEN-BRADLEY PLC 5
- passende I/O-Karte	1771 IBN
- passende I/O-Karte	1771 OBN
Steuerung	HONEYWELL PlantScape
- passende I/O-Karte	TC-IDK 161
- passende I/O-Karte	TC-IDX 161
- passende I/O-Karte	TC-IDJ 161
- passende I/O-Karte	TC-IDD 321
- passende I/O-Karte	TC-ODD 321
- passende I/O-Karte	TC-IAH 161
Steuerung	ALLEN-BRADLEY SLC 500

Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120

Technische Daten

Unterstützte Steuerung

- passende I/O-Karte	1746 OA16
- passende I/O-Karte	1746 OW16

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237


UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails



Kabel - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120

Approbationen



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>