

## Laminiergerät Modell A 3040

- Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente
- Laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw.
- Bis Größe DIN A3
- Mit 4 Heizwalzen
- Schnelle Aufwärmzeit
- Laminieren ohne Träger



- 2 LED Lampen zeigen den Betriebsmodus "ein" und "betriebsbereit"
- Stauentriegelung (bei einem Folienstau)
- Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
- Zertifikate: CE, GS
- Aufwärmzeit: ca. 3 - 5 Min
- Folienstärke: max. 2 x 150 Micron
- Laminiergut: max. 0,8 mm
- Laminierbreite: max. 338 mm
- Laminiergeschwindigkeit: 400mm/Min.
- Temperatur: justierbar von 100°C - 180°C
- Abmessungen(B/T/H): 474 x 182 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 350W (220-240V / 50 Hz 2,0 A)
- Gewicht: 3,49 kg

2014-09-29 09:34

Olympia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung -im Design, den Funktionen oder Spezifikationsdetails- zu verbessern oder zu ändern.  
Olympia ist eine eingetragene Handelsmarke der Olympia International Holding Ltd.