

# Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)



Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136  
Schonach  
E-Mail: [info.de@wiha.com](mailto:info.de@wiha.com)  
Tel.: +49 (0)7722 959-0

**Bestellnummer:** 36536

**Artikelnummer:** 3251010

**EAN:** 4010995365363

**Zolltarifnummer:** 82054000

**Steigert Ihre Effizienz:** Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

**Schont Ihre Gesundheit:** Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

**Bietet Ihnen vollen Schutz:** Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

**Erhöht Ihre Sicherheit:** Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

**Anwendung:** Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

**Material:** Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert

**Normen:** DIN ISO 8764-PH.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 82054000 |
|-----------------|----------|

---

|         |     |
|---------|-----|
| TORX® 1 | T10 |
|---------|-----|

---

|                 |      |
|-----------------|------|
| SB - Verpackung | Nein |
|-----------------|------|

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Griffdurchmesser (mm) | 23 mm |
|-----------------------|-------|

---

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Länge Klinge sichtbar (mm) | 100 mm |
|----------------------------|--------|

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gesamtlänge (mm) | 204 mm |
|------------------|--------|

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Werkzeug für Elektrik | Ja |
|-----------------------|----|

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Herkunftsland (ISO<br>3166-1 Alpha 3) | DEU |
|---------------------------------------|-----|

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| Gewicht VPE in Gramm | 34 |
|----------------------|----|

---