



Stiftschlüssel mit Quergriff

Technische Details

Sechskant glanzvernickelt

Innensechskant 1 (mm) | Länge Quergriffklinge [Best.-Nr.]

3 mm | 350 ...

1

| Best.-Nr. | EAN | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----|-----|---|-----|----|----|----|
| 00904* | 4010995009045 | 2 | 100 | 0 | 126 | 80 | 26 | 21 |
| 00905* | 4010995009052 | 2 | 200 | 0 | 226 | 80 | 26 | 23 |
| 00906* | 4010995009069 | 2,5 | 100 | 0 | 126 | 80 | 26 | 23 |
| 00907* | 4010995009076 | 2,5 | 200 | 0 | 226 | 80 | 26 | 27 |

Serie 334

Größenangaben sind immer in mm angegeben

* Verstärkte Klinge wegen Überlänge.

22.7.2021

Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00904) | Innensechskant | Wiha Quergriff | Stiftschlüssel | Werkzeuge

| Best.- Nr. | EAN |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 00908 * | 4010995009083 | 3 | 100 | 0 | 126 | 80 | 26 | 25 |
| 00909 * | 4010995009090 | 3 | 150 | 0 | 176 | 80 | 26 | 28 |
| 00910 * | 4010995009106 | 3 | 200 | 0 | 226 | 80 | 26 | 31 |
| 00911 * | 4010995009113 | 3 | 350 | 5 | 382 | 100 | 32 | 98 |
| 00912 * | 4010995009120 | 4 | 100 | 0 | 126 | 80 | 26 | 31 |
| 00913 * | 4010995009137 | 4 | 150 | 0 | 176 | 80 | 26 | 36 |