



**Musikgenuss im Nostalgiedesign!** In diesem Musikcenter ist moderne Technik in einem Holzgehäuse verbaut. Hinter der Stofffront auf der Gerätevorderseite verbergen sich die beiden eingebauten Stereo-Lautsprecher. Der linke Drehknopf auf der vorderen Bedienleiste regelt die Lautstärke während über den rechten Drehknopf der gewünschte Radiosender eingestellt werden kann. Die Position des Zeigers auf der Frequenzskala zeigt Ihnen den eingestellten UKW-/MW-Bereich an. Der integrierte Vinyl-Schallplattenspieler ermöglicht es Ihnen Ihre alten und neuen Schallplatten in gewohnter Qualität abzuspielen und zu genießen. Ihre Kassetten aus Kindertagen lassen sich über das Fach auf der rechten Seite abspielen. Über den CD-Player auf der Vorderseite können Sie CDs und MP3-CDs anhören. Ihre Lieblingsmusik oder Hörbücher können Sie auch vom USB-Stick wiedergeben lassen. Dank der Direct-Encoding-Funktion des Dual NR 4 können Sie mit diesem Musikcenter Ihre Medien (Schallplatte, Kassette und CD) auf USB digitalisieren. Auch ein Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) sowie ein Aux-In-Eingang (RCA) zum Anschluss Ihrer externen Geräte (z.B. Smartphone) sind vorhanden. Die mitgelieferte Fernbedienung (für CD/USB) ermöglicht komfortable Bedienung von der Couch aus.

### Eigenschaften:

- Nostalgie radio im Holzgehäuse für den Empfang von Analogradio (UKW/MW)
- Empfang über UKW Wurfantenne (im Lieferumfang enthalten) oder 75 Ohm Antennenanschluss möglich
- Riemen-Schallplattenspieler inkl. automatischer Tonarmrückführung
- Direct-Encoding-Funktion: Digitalisierung von Medien (Schallplatte, Kassette und CD) auf USB
- CD-Player (CD-R/-RW und MP3-CDs) inkl. Wiederhol- oder Zufallsfunktion
- Medienwiedergabe via USB-Anschluss
- AUX-IN zum Anschluss externer Geräte und Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke)
- große Frequenzskala mit Zeiger und Beleuchtung



Abmessungen Gerät:  
506 mm x 220 mm x 345 mm

Gewicht: ca. 7,6 kg

Spannungsversorgung:  
230 V Wechselstrom  
50 Hz, 40 Watt

Ausgangsleistung:  
2 x 5 Watt RMS

Umgebungsbedingungen:  
+5°C bis +35°C  
5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Empfangsfrequenzen analog:  
UKW 88 – 108 MHz  
MW 530–1600 kHz

Antenne:  
UKW-Wurfantenne (im Lieferumfang enthalten)  
MW-Antenne eingebaut  
75-Ohm Anschluss (Antenne nicht im Lieferumfang enthalten)

Plattenspieler:  
Geschwindigkeit: 33 1/3, 45, 78 U/min.  
Platten-Durchmesser: 17,5 / 25 / 30 cm  
Abtastnadel: Keramik-Nadel

Kopfhörer Anschlussbuchse: 3,5mm Klinke Stereo  
AUX-IN-Anschluss: Cinch, Stereo

USB: Version 2.0

MP3 Wiedergabe: 99 Alben, 999 Titel

Batterie Fernbedienung: CR 2025 (im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:  
Gerät inkl. UKW-Wurfantenne, Zentrierpuck, Fernbedienung inkl. Batterie, Anleitung

EAN: 4260136672946

