

Tüllenrahmen - VC-TR1/2M - 1852891

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Tüllenrahmen, ohne PE, für Kontakteinsatz-Module, Bauform 1, Anzahl der Einsatz-Module 2

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918133757

Technische Daten

Maße

Höhe	27,5 mm
Breite	50,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Bauform	VC1
Farbe	schwarz
Material	PA-GF
Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27189239
eCl@ss 5.1	27189239
eCl@ss 6.0	27144001
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27144001

ETIM

ETIM 2.0	EC000007
ETIM 3.0	EC000007

Tüllenrahmen - VC-TR1/2M - 1852891

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC000007



UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172601
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails



Zeichnungen

Maßzeichnung

