

Kontakt - HC-D 4-2BU - 1886140

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schirmanschluss für zwei geschirmte Leitungen an Buchsenkontaktträgern, ohne lose Crimpkontakte

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356435345

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Hinweis	für HC-D40-, HC-D64-, HC-M-12- Kontaktträger
---------	--

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC002650
ETIM 5.0	EC002650

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Kontakt - HC-D 4-2BU - 1886140

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Montagewerkzeug

CK1,6/2,5-MWZ - 1676734



VC-EW 1,6 - 1884869



Crimpwerkzeug

CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - 1687419



Zeichnungen

Kontakt - HC-D 4-2BU - 1886140

Maßzeichnung

