RJ45-Kupplung - VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - 1405183

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



RJ45-Push-Pull-Kupplung

RJ45-Push-Pull-Kupplung, IP67, Metall, CAT5e, mit Schutzdeckel, Farbe: vernickelt

Ethernet PROFINET sercos the automation bus

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356332774

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45 8(8)
Kabelabgang	gerade
Farbe	silber

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Schutzart	IP67

Materialangaben

Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Kontakt	Kupferlegierung

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	50 V
Bemessungsstoßspannung	≥ 1 kV
Bemessungsstrom	1 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

RJ45-Kupplung - VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - 1405183

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

ETIM


ETIM 3.0	EC001134
ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen

Maßzeichnung



RJ45-Push-Pull-Kupplung

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com